

nVent ERIFLEX Flexbus Transformer Cover IP2X for 1 Conductor per Phase

Data Solutions



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Input/output for neutral/ground conductor

Resistance to solvent and hydrocarbon splashes

Installs quickly and easily

UV resistance

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Arbetstemperatur	Längd (L)	Bredd (W)	Djup (D)
FLEXCOVIP2XONE	508160	Polyvinylklorid	-40 to 140°C	465mm	182mm	126mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetsvikt
FLEXCOVIP2XONE	508160	0.53kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE