

Utomhus Modular VENT Cabinet en dörr

Data Solutions



nVent SCHROFFS utomhusskåp skyddar sådana elektroniska komponenter från extremt väder och vandalism, vilket säkerställer kontinuitet i driften. Modulär konstruktion möjliggör flera konfigurationer i storlek och funktion tillsammans med flera kylningsalternativ.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Aluminiumprofilram med avtagbar, dubbelväggig beklädnad

IP 55 eller NEMA 12~

Dubbla väggar

Omfattande sortiment av 19-tums skåptillbehör

Åtkomst till skåpet från alla sidor

100 mm high plinth, 200 and 300 mm possible

Top cover with louvers, can be upgraded with fans or A/C unit

RAL 7035 powder coating, other colors available upon request

SPECIFIKATIONER

Rammaterial: Aluminium

Table 1/5

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilj	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Djup
10149-876	Utomhusskåp	Modulär	42U	2130mm	700mm	1200mm
10149-868	Utomhusskåp	Modulär	42U	2130mm	700mm	1100mm
10149-852	Utomhusskåp	Modulär	42U	2130mm	700mm	900mm
10149-860	Utomhusskåp	Modulär	42U	2130mm	700mm	1000mm
10149-334	Utomhusskåp	Modulär	29U	1530mm	700mm	730mm
10149-500	Utomhusskåp	Modulär	20U	1130mm	700mm	500mm
10149-508	Utomhusskåp	Modulär	20U	1130mm	700mm	600mm
10149-516	Utomhusskåp	Modulär	20U	1130mm	700mm	700mm
10149-524	Utomhusskåp	Modulär	20U	1130mm	700mm	800mm
10149-532	Utomhusskåp	Modulär	20U	1130mm	700mm	900mm
10149-540	Utomhusskåp	Modulär	20U	1130mm	700mm	1000mm
10149-548	Utomhusskåp	Modulär	20U	1130mm	700mm	1100mm
10149-556	Utomhusskåp	Modulär	20U	1130mm	700mm	1200mm
10149-564	Utomhusskåp	Modulär	24U	1330mm	700mm	500mm
10149-572	Utomhusskåp	Modulär	24U	1330mm	700mm	600mm
10149-580	Utomhusskåp	Modulär	24U	1330mm	700mm	700mm
10149-588	Utomhusskåp	Modulär	24U	1330mm	700mm	800mm
10149-596	Utomhusskåp	Modulär	24U	1330mm	700mm	900mm

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilj	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Djup
10149-604	Utomhusskåp	Modulär	24U	1330mm	700mm	1000mm
10149-612	Utomhusskåp	Modulär	24U	1330mm	700mm	1100mm
10149-620	Utomhusskåp	Modulär	24U	1330mm	700mm	1200mm
10149-628	Utomhusskåp	Modulär	29U	1530mm	700mm	500mm
10149-636	Utomhusskåp	Modulär	29U	1530mm	700mm	600mm
10149-644	Utomhusskåp	Modulär	29U	1530mm	700mm	700mm
10149-652	Utomhusskåp	Modulär	29U	1530mm	700mm	800mm
10149-660	Utomhusskåp	Modulär	29U	1530mm	700mm	900mm
10149-668	Utomhusskåp	Modulär	29U	1530mm	700mm	1000mm
10149-676	Utomhusskåp	Modulär	29U	1530mm	700mm	1100mm
10149-684	Utomhusskåp	Modulär	29U	1530mm	700mm	1200mm
10149-692	Utomhusskåp	Modulär	33U	1730mm	700mm	500mm
10149-700	Utomhusskåp	Modulär	33U	1730mm	700mm	600mm
10149-708	Utomhusskåp	Modulär	33U	1730mm	700mm	700mm
10149-716	Utomhusskåp	Modulär	33U	1730mm	700mm	800mm
10149-724	Utomhusskåp	Modulär	33U	1730mm	700mm	900mm
10149-732	Utomhusskåp	Modulär	33U	1730mm	700mm	1000mm
10149-740	Utomhusskåp	Modulär	33U	1730mm	700mm	1100mm

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilj	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Djup
10149-748	Utomhusskåp	Modulär	33U	1730mm	700mm	1200mm
10149-756	Utomhusskåp	Modulär	38U	1930mm	700mm	500mm
10149-764	Utomhusskåp	Modulär	38U	1930mm	700mm	600mm
10149-772	Utomhusskåp	Modulär	38U	1930mm	700mm	700mm
10149-780	Utomhusskåp	Modulär	38U	1930mm	700mm	800mm
10149-788	Utomhusskåp	Modulär	38U	1930mm	700mm	900mm
10149-796	Utomhusskåp	Modulär	38U	1930mm	700mm	1000mm
10149-804	Utomhusskåp	Modulär	38U	1930mm	700mm	1100mm
10149-812	Utomhusskåp	Modulär	38U	1930mm	700mm	1200mm
10149-820	Utomhusskåp	Modulär	42U	2130mm	700mm	500mm
10149-828	Utomhusskåp	Modulär	42U	2130mm	700mm	600mm
10149-836	Utomhusskåp	Modulär	42U	2130mm	700mm	700mm
10149-844	Utomhusskåp	Modulär	42U	2130mm	700mm	800mm

Table 2/5

Katalognummer	Väggtyp	Dörrtyp	Åtkomst	Inbrottsskydd	Kylning	EMC-skärmning
10149-876	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-868	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-852	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval

Katalognummer	Väggtyp	Dörrtyp	Åtkomst	Inbrottsskydd	Kylning	EMC-skärmning
10149-860	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-334	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr	Framsida	Nej	Fläktventilation	Nej
10149-500	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-508	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-516	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-524	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-532	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-540	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-548	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-556	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-564	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-572	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-580	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-588	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-596	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-604	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-612	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-620	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval

Katalognummer	Väggtyp	Dörrtyp	Åtkomst	Inbrottsskydd	Kylning	EMC-skärmning
10149-628	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-636	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-644	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-652	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-660	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-668	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-676	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-684	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-692	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-700	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-708	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-716	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-724	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-732	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-740	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-748	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-756	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-764	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval

Katalognummer	Väggtyp	Dörrtyp	Åtkomst	Inbrottsskydd	Kylning	EMC-skärmning
10149-772	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-780	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-788	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-796	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-804	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-812	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-820	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-828	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-836	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval
10149-844	Dubbelvägg	Vanligt, En dörr		Tillval	Passiv	Tillval

Table 3/5

Katalognummer	Överensstämmer med.	Färgkod för beklädnad	Skyddsklass	Batterifack	Färg	Färgkod
10149-876				Tillval		
10149-868				Tillval		
10149-852				Tillval		
10149-860				Tillval		

Katalognummer	Överensstämmer med.	Färgkod för beklädnad	Skyddsklass	Batterifack	Färg	Färgkod
10149-334	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 61969-3, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160, ETSI EN 300019-1-4	RAL 7035	IP55	Ja	Ljusgrå	RAL 7035
10149-500				Tillval		
10149-508				Tillval		
10149-516				Tillval		
10149-524				Tillval		
10149-532				Tillval		
10149-540				Tillval		
10149-548				Tillval		
10149-556				Tillval		
10149-564				Tillval		
10149-572				Tillval		
10149-580				Tillval		
10149-588				Tillval		
10149-596				Tillval		
10149-604				Tillval		

Katalognummer	Överensstämmer med.	Färgkod för beklädnad	Skyddsklass	Batterifack	Färg	Färgkod
10149-612				Tillval		
10149-620				Tillval		
10149-628				Tillval		
10149-636				Tillval		
10149-644				Tillval		
10149-652				Tillval		
10149-660				Tillval		
10149-668				Tillval		
10149-676				Tillval		
10149-684				Tillval		
10149-692				Tillval		
10149-700				Tillval		
10149-708				Tillval		
10149-716				Tillval		
10149-724				Tillval		
10149-732				Tillval		
10149-740				Tillval		
10149-748				Tillval		

Katalognummer	Överensstämmer med.	Färgkod för beklädnad	Skyddsklass	Batterifack	Färg	Färgkod
10149-756				Tillval		
10149-764				Tillval		
10149-772				Tillval		
10149-780				Tillval		
10149-788				Tillval		
10149-796				Tillval		
10149-804				Tillval		
10149-812				Tillval		
10149-820				Tillval		
10149-828				Tillval		
10149-836				Tillval		
10149-844				Tillval		

Table 4/5

Katalognummer	Fläktkvantitet	Slutför	Material	Monteringskonfiguration	Förpackningskvantitet	Sockelhöjd
10149-876		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-868		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-852		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-860		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm

Katalognummer	Fläktkvantitet	Slutför	Material	Monteringskonfiguration	Förpackningskvantitet	Sockelhöjd
10149-334	2	Pulverlackerad	Aluminium, Stål	19-tums stolpar	1	200mm
10149-500		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-508		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-516		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-524		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-532		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-540		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-548		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-556		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-564		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-572		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-580		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-588		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-596		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-604		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-612		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-620		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-628		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm

Katalognummer	Fläktkvantitet	Slutför	Material	Monteringskonfiguration	Förpackningskvantitet	Sockelhöjd
10149-636		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-644		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-652		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-660		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-668		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-676		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-684		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-692		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-700		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-708		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-716		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-724		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-732		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-740		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-748		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-756		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-764		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-772		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm

Katalognummer	Fläktkvantitet	Slutför	Material	Monteringskonfiguration	Förpackningskvantitet	Sockelhöjd
10149-780		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-788		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-796		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-804		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-812		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-820		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-828		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-836		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm
10149-844		Pulverlackerad	Aluminium, Stål	Tillval	1	100mm

Table 5/5

Katalognummer	Certifieringar
10149-876	
10149-868	
10149-852	
10149-860	
10149-334	RoHS
10149-500	
10149-508	
10149-516	

Katalognummer	Certifieringar
10149-524	
10149-532	
10149-540	
10149-548	
10149-556	
10149-564	
10149-572	
10149-580	
10149-588	
10149-596	
10149-604	
10149-612	
10149-620	
10149-628	
10149-636	
10149-644	
10149-652	
10149-660	

Katalognummer	Certifieringar
10149-668	
10149-676	
10149-684	
10149-692	
10149-700	
10149-708	
10149-716	
10149-724	
10149-732	
10149-740	
10149-748	
10149-756	
10149-764	
10149-772	
10149-780	
10149-788	
10149-796	
10149-804	

Katalognummer	Certifieringar
10149-812	
10149-820	
10149-828	
10149-836	
10149-844	

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Höjdmått är utan sockel.

QW = specifik värmeavledningskapacitet enligt ETSI en 300 019-1-4.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE