

C-konsol för PEMSA-trådkorgsbricka

Data Solutions



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Lättanvänd, snabbkopplingsfunktion

Idealisk för typiska vägg-, tak- och kanalinstallationer

Sidolaståtkomst för kabelinstallation

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel

SPECIFIKATIONER

Yta: Elförzinkat

Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Bredd (W)	Höjd (H)	Statisk belastning
WBT100CBRKT	820310	137mm	165mm	54mm	190mm	327N

Katalognummer	Artikelnummer	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Bredd (W)	Höjd (H)	Statisk belastning
WBT150CBRKT	820320	137mm	200mm	54mm	190mm	353N
WBT200CBRKT	820330	137mm	265mm	54mm	190mm	284N
WBT300CBRKT	820340	137mm	365mm	54mm	190mm	245N
WBT400CBRKT	820350	137mm	465mm	54mm	190mm	177N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE