

Mittstöd för PEMSA-trådkorgsbricka

Data Solutions



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Idealisk för brickbredder upp till 200 mm

Sidolaståtkomst för kabelinstallation

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel

SPECIFIKATIONER

Yta: Elförzinkat

Material: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Färg	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Hålstorlek (HS)
WBTCTSPRT M10	820420		59mm	35mm	5mm	8 – 10mm

Katalognummer	Artikelnummer	Färg	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Hålstorlek (HS)
WBTCTRSPT M10BG	820421	Svart	59mm	35mm	5mm	8 – 10mm
WBTCTRSPT M6	820400		59mm	35mm	5mm	6mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Certifieringar
WBTCTRSPTM10	820420	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT QC
WBTCTRSPTM10BG	820421	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT QC
WBTCTRSPTM6	820400	CE, CADDY EU WBT QC

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE