

L-konsol för PEMSA-trådkorgsbricka

Data Solutions



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Lättanvänd, snabbkopplingsfunktion

Idealisk för typiska vägg- och kanalinstallationer

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel

SPECIFIKATIONER

Yta: Elförzinkat


Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Statisk belastning	Certifieringar
---------------	---------------	-----------	-----------	----------	--------------------	----------------

WBT100LBRKT	820200	170mm	54mm	138mm	588N	CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S
WBT150LBRKT	820210	220mm	54mm	138mm	588N	CE, CADDY EU WBT BRT, ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT
WBT200LBRKT	820220	270mm	54mm	138mm	588N	
WBT300LBRKT	820230	370mm	54mm	138mm	373N	UKCA, CADDY EU WBT B, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT, ANOR EU WTB B S
WBT400LBRKT	820240	470mm	54mm	138mm	275N	CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, UKCA, CADDY EU WBT B

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE