


Snabbcenterstöd för PEMSA-trådkorgsbricka

Data Solutions



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Idealisk för brickbredder upp till 200 mm

Sidolaståtkomst för kabelinstallation

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel

SPECIFIKATIONER

Yta: Elförzinkat

Material: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Färg	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Hålstorlek (HS)
WBTQCTRSPT M10	820425		59mm	35mm	5mm	8 – 10mm

Katalognummer	Artikelnummer	Färg	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Hålstorlek (HS)
WBTQCTRSPRT M6	820405		59mm	35mm	5mm	6mm
WBTQCTRSPRT M6BG	820406	Svart	59mm	35mm	5mm	6mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statisk belastning	Certifieringar
WBTQCTRSPRTM10	820425	833N	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT QC
WBTQCTRSPRTM6	820405	833N	CE, CADDY EU WBT QC
WBTQCTRSPRTM6BG	820406	833N	CE, CADDY EU WBT QC, ANOR EU WTB Q

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE