

Universaldeltving för PEMSA-trådkorgsbricka

Data Solutions



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Betydande mekanisk tvingstyrka

Fästskruv

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel

SPECIFIKATIONER


Yta: Elförzinkat

Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Färg	A	B	Stångstorlek (RS)
WBTUPCBG	820717	Svart	20mm	23mm	6
WBTUPCEG	820716		20mm	23mm	6

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE