


RackChiller RDHX PRO Hose Kit with Valve

Data Solutions



The flexible hoses package for RDHX Pro connects the cooling device to facility water system. The high quality EPDM hoses perform with excellent chemical stability with typical water and glycol based cooling media. The steel reinforcement provides extended pressure capability with rated nominal pressure 5 bar and minimum burst pressure 20 bar, while the external layer protects the hoses from mechanical stress and damages.

DESIGN

Flexible hoses to connect RDHX Pro with facility water supply and return

Pair of flexible hoses for supply and return facility connection

High quality reinforced EPDM flexible hoses

Rated operating pressure 5 bar, minimum burst pressure > 20 bar

Include 1" BSPP flat seal swivels on both ends

Available in length 4m or 6m

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Längd	Antal i förpackningen
24630-201	2500mm	1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Works only with RackChiller RDHX PRO.

WARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt stora utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närmaste bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.