


RackChiller in-Row 45 Höjdadapter

Data Solutions



RackChiller in-Row 45 Höjdadapter möjliggör integrering av kylaren i gångar för rack högre än 42RU. Den övre blindpanelen ger ett sömlöst utseende samtidigt som den ger bästa tätningsegenskaper för gången inneslutning. Satsen finns i olika höjder.

DESIGN

Anpassar RackChiller in-Row 45 till lastutrymmen med rack på 47RU eller 52RU

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Slutför	Material	Förpackningskvantitet	Rackhöjd	Bredd
24630-189	Pulverlackerad	Stål	1	47U	300mm
24630-190	Pulverlackerad	Stål	1	52U	300mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Får inte användas i kombination med sockel

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE