

Säker Dual W-Lock strömkabel

Data Solutions



Säkra dubbla W-Lock-strömsladdar ger bättre sladdhållare mellan både PDU:n och IT-utrustningen. Båda anslutningarna kräver avsiktlig åtgärd för att frigöra låsknapparna för att förhindra att strömanslutningar lossnar av misstag. Sladdarna fungerar med motsvarande IEC-standarduttag, men låsfunktionen kräver kompatibla W-lock- eller V-lock-uttag

DESIGN

Säkra dubbla låsbara strömsladdar

IEC C14/C20-kontakten låses fast i alla RackPower PDU-enheter

IEC-kontakten med universell låsning låser säkert fast i alla vanliga C14/C20-strömouttag

Båda anslutningarna kräver avsiktlig åtgärd för att frigöra låsknapparna och koppla från strömmen

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Fungerar med.	Längd	Färg	Höjd	Ingångskabelns längd
EP1314072X100	Kabel	RackPower	1800mm	Svart	270mm	1.764m
EP1920R48X75	Kabel	RackPower	1200mm	Röd	270mm	1.176m
EP1314R48X125	Kabel	RackPower	1200mm	Röd	270mm	1.176m
EP1920R24X100	Kabel	RackPower	600mm	Röd	270mm	0.588m
EP1314B48X125	Kabel	RackPower	1200mm	Blå	270mm	1.176m

Katalognummer	Typ	Fungerar med.	Längd	Färg	Höjd	Ingångskabelns längd
EP1314R72X100	Kabel	RackPower	1800mm	Röd	270mm	1.764m
EP1314B24X150	Kabel	RackPower	600mm	Blå	270mm	0.588m
EP1314B72X100	Kabel	RackPower	1800mm	Blå	270mm	1.764m
EP1920024X100	Kabel	RackPower	600mm	Svart	270mm	0.588m
EP1920B72X50	Kabel	RackPower	1800mm	Blå	270mm	1.764m
EP1920048X75	Kabel	RackPower	1200mm	Svart	270mm	1.176m
EP1920R72X50	Kabel	RackPower	1800mm	Röd	270mm	1.764m
EP1920072X50	Kabel	RackPower	1800mm	Svart	270mm	1.764m
EP1314048X125	Kabel	RackPower	1200mm	Svart	270mm	1.176m
EP1920B48X75	Kabel	RackPower	1200mm	Blå	270mm	1.176m
EP1314024X150	Kabel	RackPower	600mm	Svart	270mm	588m
EP1920B24X100	Kabel	RackPower	600mm	Blå	270mm	0.588m
EP1314R24X150	Kabel	RackPower	600mm	Röd	270mm	0.588m

Table 2/2

Katalognummer	Förpackningskvantitet	Kontakttyp	Löstagbar ingångskabel
EP1314072X100	100	C13/C14	Nej

Katalognummer	Förpackningskvantitet	Kontakttyp	Löstagbar ingångskabel
EP1920R48X75	75	C19/C20	Nej
EP1314R48X125	125	C13/C14	Nej
EP1920R24X100	100	C19/C20	Nej
EP1314B48X125	125	C13/C14	Nej
EP1314R72X100	100	C13/C14	Nej
EP1314B24X150	150	C13/C14	Nej
EP1314B72X100	100	C13/C14	Nej
EP1920024X100	100	C19/C20	Nej
EP1920B72X50	50	C19/C20	Nej
EP1920048X75	75	C19/C20	Nej
EP1920R72X50	50	C19/C20	Nej
EP1920072X50	50	C19/C20	Nej
EP1314048X125	125	C13/C14	Nej
EP1920B48X75	75	C19/C20	Nej
EP1314024X150	150	C13/C14	Nej
EP1920B24X100	100	C19/C20	Nej
EP1314R24X150	150	C13/C14	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE