

Utagsplint, IEC C13, uppmätt med mätning

Data Solutions

PDU med lokal kraftmätare. Relevanta effektdata visas på en integrerad display.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

Monteringshöjd 1 U

Integrerad mätning och visning via lokal displayenhet

Grenuttag med IEC 60320-C13-uttag

Horisontell och vertikal montering

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Sockettyp	Sockelkvantitet	Färg	Switchade uttag	Längd
60110-296	Utagsplint	IEC C13	8	Grå	Ja	438.5mm

Table 2/2

Katalognummer	Spänning AC	Djup	Material	Förpackningskvantitet
60110-296	230V	44mm	Aluminium, Polyamid	1

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE