

Uttagsplint, IEC C13

Data Solutions



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med IEC C13-uttag.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

230 V, 10 A.

Horisontell och vertikal montering

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

Grenuttag med IEC 60320-C13-uttag

Anslutningskabel 2 m, öppen ände med hylsor

I enlighet med IEC 60320

Monteringshöjd 1 U

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium; Polyamid
Färg:	Grå
Produkttyp:	Uttagsplint

Table 1/2

Katalognummer	Sockettyp	Sockelkvantitet	Switchade uttag	Spänning AC	Förpackningskvantitet	Djup
60110-290	IEC C13	8	Nej	230V	1	44mm
60110-291	IEC C13	12	Nej	230V	1	44mm
60110-292	IEC C13	16	Nej	230V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Slutför	Längd
60110-290	Anodiserad	438.5mm
60110-291	Anodiserad	438.5mm
60110-292	Anodiserad	608.5mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE