

Endast form för speciella spårarbeten, kraft

Data Solutions



DESIGN

utbytesformar utformade förbindningskonstruktioner i kraftförbindningstillämpningar

Avsedda för användning med fabriksformade terminaler

Finns för orientering antingen till höger eller till vänster

SPECIFIKATIONER

Rälstyp: Kranskensprofiler

Material: Grafit

Typ av bindningsterminal: J

Table 1/1

Katalognummer	Ledarstorlek	Ledare, ytterdiameter, nominell	Svetsarstil	Riktning
PBJT503LHM	2/0, koncentrisk	10.62mm	T5	Vänster sida
PBJT503RHM	2/0, koncentrisk	10.62mm	T5	Höger sida
PBJT52QLHM	4/0, koncentrisk	13.41mm	T5	Vänster sida
PBJT52QM	4/0, koncentrisk	13.41mm	T5	Vänster och höger sida

Katalognummer	Ledarstorlek	Ledare, ytterdiameter, nominell	Svetsarstil	Riktning
PBJT52QRHM	4/0, koncentrisk	13.41mm	T5	Höger sida
PBJT52WLHM	250 kcmil, linpart	19.05mm	T5	Vänster sida
PBJT52WM	250 kcmil, linpart	19.05mm	T5	Vänster och höger sida
PBJT52WRHM	250 kcmil, linpart	19.05mm	T5	Höger sida

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE