


Stålflänsadapterenhet

Data Solutions



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Stålbalksadaptern och den universala konsolen är förmonterade vilket minimerar det arbete som krävs på fältet

Kan fästas på I-balkars övre eller nedre fläns eller skenfogar

Den låga profilen passar lätt in mellan metalltaket och stålkonstruktionen

Tumfjäderhållare möjliggör enkel positionering

Den integrerade mätaren visar enkelt i vilken vinkel installationen har gjorts

Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag

Fungerar med 1" till 2" rör för att reducera inventeringen

Uppfyller NFPA® 13 som förkvalificerad för jordskalvsäkra applikationer

Provad enligt FM®

FM Specification Tested with the following brace members: 1-2 in Sch40 Pipe

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Flänstjocklek (FT)	Höjd (H)	Bredd (W)
CSBS1A	404505	Stål	Elektrogalvaniserad	6 – 19mm	67mm	92mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Vinkel (a)	A.	B.	C.	D.
CSBS1A	404505	45°	105mm	33mm	65mm	23mm


UL Belastning

Delnummer	Flänstjocklek	Förstärkningsstag	Belastningsklass
CSBS1A	6 - 8 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	6672 N
	8 - 19 mm		7561 N

FM Belastning

Delnummer	Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen							
	Vinkelrätt mot konstruktion				Parallell med konstruktion			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBS1A	3780 N	7910 N	12320 N	12630 N	3910 N	6360 N	8980 N	10720 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE