

Huvudjordsamlingsskena för telekom

Data Solutions



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Uppfyller TIA-607-C och efterlever rekommendationerna i BICSI®

Förenlig med NEMA®-standarder

Accepterar två håls kabelskor med 5/16" eller 7/16" bulthål (hårdvara ingår ej)

Splitssatser för telekom-jordande samlingsskena finns för att förlänga samlingsskenan

SPECIFIKATIONER

Tjocklek (T): 6.35mm

Bredd (W): 101.6mm

Material: Koppar

Table 1/2


Katalognummer	Tennplätering	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Hålstorlek 1, antal par	Hålstorlek 2, antal par	A
---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------------	-------------------------	---

TMGBA12L15P	Nej	305mm	229mm	15	3	25.4mm
TMGBA12L15PT	Ja	305mm	229mm	15	3	25.4mm
TMGBA20L27P	Nej	508mm	229mm	27	3	25.4mm
TMGBA24L33PT	Ja	610mm	457mm	33	5	25.4mm

Table 2/2

Katalognummer	B	C	D
TMGBA12L15P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA12L15PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA20L27P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA24L33PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE