

Termostat med extern temperaturgivare

Data Solutions

Termostat med extern givare.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Extern givare kan placeras nära den kritiska underenheten

Inställningsområde 20 ... 60 grader C, brytarskillnad 3 ... 10 K.

För styrning av värmare eller fläktar

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Material	Förpackningskvantitet
20715-003	Plast	1

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE