


TR fyrpoligt fördelningsblock, 125 A.

Data Solutions



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete

Uppfyller RoHS

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Equipped with a current input plug

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	TR-125A
Artikelnummer	563150


Katalognummer	TR-125A
Material	Koppar Glasfiberförstärkt polyamid Plexiglas
Max. arbetsspänning, IEC (UI)	1000
Kortslutningsström (IPK)	40kA
Kortfristig resistansström (Icw) 1s.	8.4kA
Antal anslutningar på ledningssidan	1
Antal anslutningar på lastsidan	5
Gängstorlek 1 (TS1)	M5
Gängstorlek 2 (TS2)	M6
Djup (D)	117mm
Höjd (H)	126mm
Bredd (W)	150mm
Enhetens vikt	0.68kg
Brandklass	UL® 94V-0
Överensstämmer med.	IEC® 60439,1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11-(glödtrådens test vid 960 grader C)

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE