

TRC Four Pole Distribution Block, 400 A

Data Solutions



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	TRC-400A
Artikelnummer	563180
Material	Koppar Glasfiberförstärkt polyamid Plexiglas
Max. arbetsspänning, IEC (Ui)	1000


Katalognummer	TRC-400A
Maximal kortslutningsström (I _{pk})	118kA
Kortsiktig hållström (I _{cw}) 1s	28kA
Antal anslutningar på ledningssida	1
Antal anslutningar på belastningssida	10
Trådstorlek 1 (TS1)	M6
Trådstorlek 2 (TS2)	M10
Djup (D)	50mm
Höjd (H)	338 – 390mm
Bredd (W)	260mm
A	290mm
Enhetsvikt	2.65kg
Brandklassning	UL® 94V-0
Uppfyller	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (glödtrådtest 960 °C)

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE