

TRC fyrpoligt fördelningsblock, 630 A.

Data Solutions



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Klar att använda vid uppackning, sparar monterings- och arbete

Uppfyller RoHS

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

SPECIFIKATIONER


Katalognummer	TRC-630A
Artikelnummer	563190
Material	Koppar Glasfiberförstärkt polyamid Plexiglas
Max. arbetsspänning, IEC (UI)	1000

Katalognummer	TRC-630A
Kortslutningsström (IPK)	84kA
Kortfristig resistansström (Icw) 1s.	52kA
Antal anslutningar på ledningssidan	1
Antal anslutningar på lastsidan	8
Hålstorlek (HS)	10mm
Gångstorlek (TS)	M8
Djup (D)	60mm
Höjd (H)	338 – 390mm
Bredd (W)	340mm
A.	290mm
Enhetens vikt	4.8kg
Brandklass	UL® 94V-0
Överensstämmer med.	IEC® 60439,1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11-(glödtrådens test vid 960 grader C)

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE