

Varistar 19" Shelf, Stationary, 75 kg

Data Solutions



Varistar 19" Shelf, Stationary, 75 kg.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Static load-carrying capacity 75 kg

St, 1.5 mm

Incl. GND/grounding

Width 495 mm

For mounting on four 19" panel/slide mounts

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Hylla

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Yta
---------------	-------	------	-----------------------	------	---------	-----

22130-309	495mm		1	Ljusgrå	RAL 7035	Pulverlackerad
21130-302	495mm		1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21130-303	495mm		1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21130-304	495mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21130-305	495mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21130-309	495mm		1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
22130-302	495mm		1	Ljusgrå	RAL 7035	Pulverlackerad
22130-303	495mm		1	Ljusgrå	RAL 7035	Pulverlackerad
22130-304	495mm	800mm	1	Ljusgrå	RAL 7035	Pulverlackerad
22130-305	495mm	800mm	1	Ljusgrå	RAL 7035	Pulverlackerad

Table 2/2			
Katalognummer	Höjd	Längd	Typ
22130-309	740mm	682mm	Fullt djup
21130-302	400mm	342mm	Försänkt djup
21130-303	500mm	442mm	Fullt djup
21130-304	600mm	642mm	Försänkt djup
21130-305	700mm	642mm	Fullt djup
21130-309	740mm	682mm	Fullt djup
22130-302	400mm	342mm	Försänkt djup
22130-303	500mm	442mm	Fullt djup

Katalognummer	Höjd	Längd	Typ
22130-304	600mm	642mm	Försänkt djup
22130-305	700mm	642mm	Fullt djup

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE