

Varistar Colocation Cabinet, RAL 7021

Data Solutions



Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 7021 to accommodate servers while separating access and cabling of the compartments.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Colocation cabinets with compartments

Flexible cabling, possible from above, below, left or right (data and power cables can be run separately)

Multi-point door latch

Perforated doors

Protection class IP 20

Color RAL 7021 (black grey)

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Rack

Rammaterial: Stål

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Pläteringsmaterial	Ramfärg	Bredd	Ramfärgkod
---------------	----------	------	--------------------	---------	-------	------------

10130-202	40U	2000mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-203	39U	2000mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-204	40U	2000mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-205	40U	2000mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-206	39U	2000mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-207	40U	2000mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-208	44U	2200mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-209	45U	2200mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-210	44U	2200mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-211	44U	2200mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-212	45U	2200mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-213	44U	2200mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-214	40U	2000mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-215	39U	2000mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-216	40U	2000mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-217	40U	2000mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-218	39U	2000mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-219	40U	2000mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-220	44U	2200mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021

10130-221	45U	2200mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-222	44U	2200mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-223	44U	2200mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-224	45U	2200mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-225	44U	2200mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-257	45U	2450mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-258	48U	2450mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-259	48U	2450mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-260	45U	2450mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-261	48U	2450mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-262	48U	2450mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-269	45U	2450mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-270	48U	2450mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-271	48U	2450mm	Stål	Svartgrå	600mm	RAL 7021
10130-272	45U	2450mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-273	48U	2450mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021
10130-274	48U	2450mm	Stål	Svartgrå	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Katalognummer	Pläteringsfärg	Plätering, färgkod	Djup	Antal i förpackningen	Antal fack	Yta
---------------	----------------	--------------------	------	-----------------------	------------	-----

10130-202	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverlackerad
10130-203	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverlackerad
10130-204	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverlackerad
10130-205	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverlackerad
10130-206	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverlackerad
10130-207	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverlackerad
10130-208	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverlackerad
10130-209	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverlackerad
10130-210	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverlackerad
10130-211	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverlackerad
10130-212	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverlackerad
10130-213	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverlackerad
10130-214	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverlackerad
10130-215	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverlackerad
10130-216	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverlackerad
10130-217	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverlackerad
10130-218	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverlackerad
10130-219	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverlackerad
10130-220	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverlackerad

10130-221	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverlackerad
10130-222	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverlackerad
10130-223	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverlackerad
10130-224	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverlackerad
10130-225	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverlackerad
10130-257	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverlackerad
10130-258	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverlackerad
10130-259	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverlackerad
10130-260	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverlackerad
10130-261	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverlackerad
10130-262	Svartgrå	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverlackerad
10130-269	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverlackerad
10130-270	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverlackerad
10130-271	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverlackerad
10130-272	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverlackerad
10130-273	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverlackerad
10130-274	Svartgrå	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverlackerad

Table 3/3

Katalognummer	Material	Statisk belastning
10130-202	Stål	800kg

Katalognummer	Material	Statisk belastning
10130-203	Stål	800kg
10130-204	Stål	800kg
10130-205	Stål	800kg
10130-206	Stål	800kg
10130-207	Stål	800kg
10130-208	Stål	800kg
10130-209	Stål	800kg
10130-210	Stål	800kg
10130-211	Stål	800kg
10130-212	Stål	800kg
10130-213	Stål	800kg
10130-214	Stål	800kg
10130-215	Stål	800kg
10130-216	Stål	800kg
10130-217	Stål	800kg
10130-218	Stål	800kg
10130-219	Stål	800kg
10130-220	Stål	800kg

Katalognummer	Material	Statisk belastning
10130-221	Stål	800kg
10130-222	Stål	800kg
10130-223	Stål	800kg
10130-224	Stål	800kg
10130-225	Stål	800kg
10130-257	Stål	800kg
10130-258	Stål	800kg
10130-259	Stål	800kg
10130-260	Stål	800kg
10130-261	Stål	800kg
10130-262	Stål	800kg
10130-269	Stål	800kg
10130-270	Stål	800kg
10130-271	Stål	800kg
10130-272	Stål	800kg
10130-273	Stål	800kg
10130-274	Stål	800kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Side panel must be ordered separately. For suitable cable panel see Accessories.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE