

Varistar CP basplatta 300 W.

Data Solutions

Bottensockeln lyfter racket 100 mm över marken och tätar utrymmet mellan golvet och Varistar CP-racket för att minimera luftläckage eller återcirkulation. Detta bidrar till optimering av luftvägen och kyleffektiviteten i installationen.



DESIGN

Sockel för 300 mm breda Varistar CP-ramar

Passar bäst till Varistar LHX+ 45 in-Rack och RackChiller in-Row 45

Basen är fastskruvad på ramen fram och bak. Beställ sidobeklädnader separat

Sockeln höjer kylaren 100 mm över golvet

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Material	Slutför	Färg	Färgkod	Höjd	Bredd
24630-149	Stål	Pulverlackerad	Svart grå	RAL 7021	100mm	300mm

Table 2/2

Katalognummer	Förpackningskvantitet
24630-149	1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Endast främre och bakre paneler ingår. Beställ sidopanelerna separat

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE