

Varistar CP Cabeling Rack

Data Solutions



Welded steel frame for high static load requirements.
Prepared for high cable densities and 19" integration.

DESIGN

Preconfigured, ready to use cabinet

Static load-carrying capacity up to 1600 kg

Ingress protection class IP 20

Installation of different Networking equipment possible

Integrated vertical and horizontal cable management

Can be easily integrated into aisle containment system

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Rack

Rammaterial: Stål

Material: Stål

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Pläteringsmaterial	Ramfärg	Höjd	Ramfärgkod	Pläteringsfärg
10630-027	42U	Stål	Svartgrå	2000mm	RAL 7021	Svartgrå

Katalognummer	Rackhöjd	Pläteringsmaterial	Ramfärg	Höjd	Ramfärgkod	Pläteringsfärg
10630-028	42U	Stål	Svartgrå	2000mm	RAL 7021	Svartgrå

Table 2/3

Katalognummer	Bredd	Djup	Statisk belastning	Plätering, färgkod	Antal i förpackningen	Dynamisk belastning
10630-027	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf
10630-028	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf

Table 3/3

Katalognummer	Yta
10630-027	Pulverlackerad
10630-028	Pulverlackerad

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE