


Varistar CP dubbeldörr i stål, Perforatd, 3-punktslås

Data Solutions



Perforerad dubbeldörr i stål Varistar CP med 3-punktslås för applikationer med IP 20-skydd

DESIGN

Dubbelperforerad ståldörr med 3 punktslås för kapslingsklass IP 20

Spakhandtag med nyckelinsats (2 nycklar)

Öppningsvinkel 180 grader

Standardmontering, lås på höger dörr

Kan eftermonteras med spakhandtag 24630003 och din-profilhalvcylinder med nycklar eller tryckknapp

SPECIFIKATIONER

Låstyp: 3-punktslåsning

Produkttyp: Skåpdörr

Skyddsklass: IP20

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
21630-020	42U	2000mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-021	47U	2200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
21630-022	52U	2450mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-027	42U	2000mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-028	47U	2200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-029	52U	2450mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-448	24U	1200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-449	24U	1200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-450	29U	1400mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-451	29U	1400mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-452	33U	1600mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-453	33U	1600mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-454	38U	1800mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-455	38U	1800mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Överensstämmer med.	Slutför	Typ	Fungerar med.
21630-020	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Stål dubbeldörr, perforerad	Varistar CP
21630-021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Stål dubbeldörr, perforerad	Varistar CP
21630-022	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Stål dubbeldörr, perforerad	Varistar CP
21630-027	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Stål dubbeldörr, perforerad	Varistar CP
21630-028	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Stål dubbeldörr, perforerad	Varistar CP

Katalognummer	Överensstämmer med.	Slutför	Typ	Fungerar med.
21630-029	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Stål dubbeldörr, perforerad	Varistar CP
21630-448	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Stål dubbeldörr, perforerad	Varistar CP
21630-449	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Stål dubbeldörr, perforerad	Varistar CP
21630-450	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Stål dubbeldörr, perforerad	Varistar CP
21630-451	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Stål dubbeldörr, perforerad	Varistar CP
21630-452	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Stål dubbeldörr, perforerad	Varistar CP
21630-453	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Stål dubbeldörr, perforerad	Varistar CP
21630-454	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Stål dubbeldörr, perforerad	Varistar CP
21630-455	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Stål dubbeldörr, perforerad	Varistar CP

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

24U - 33U IP20-dörrar har 2 gångjärn, 38U - 52U IP20-dörrar har 3 gångjärn för att säkerställa robusta IP20-stängningskonstruktioner för högre skåp

Beställ spakhandtag 24630003 och din-låset separat om du vill byta ut 1333 din-låshandtaget

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE