

Varistar CP Double Steel Door, Plain, 3-Point Locking

Data Solutions



Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking for applications with IP 20 protection.

DESIGN

Double steel door with 3 point locking for IP 20 protection class

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

SPECIFIKATIONER

Låstyp:	3-punktslås
Produkttyp:	Skåpdörr
Kapslingsklass:	IP20
Material:	Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
21630-086	42U	2000mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-087	47U	2200mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
21630-088	52U	2450mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-089	42U	2000mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-090	47U	2200mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-091	52U	2450mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-440	24U	1200mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-441	24U	1200mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-442	29U	1400mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-443	29U	1400mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-444	33U	1600mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-445	33U	1600mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-446	38U	1800mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-447	38U	1800mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Uppfyller	Yta	Typ	Fungerar med
21630-086	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Dubbel ståldörr	Varistar CP
21630-087	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Dubbel ståldörr	Varistar CP
21630-088	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Dubbel ståldörr	Varistar CP
21630-089	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Dubbel ståldörr	Varistar CP
21630-090	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Dubbel ståldörr	Varistar CP

Katalognummer	Uppfyller	Yta	Typ	Fungerar med
21630-091	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Dubbel ståldörr	Varistar CP
21630-440	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Dubbel ståldörr	Varistar CP
21630-441	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Dubbel ståldörr	Varistar CP
21630-442	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Dubbel ståldörr	Varistar CP
21630-443	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Dubbel ståldörr	Varistar CP
21630-444	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Dubbel ståldörr	Varistar CP
21630-445	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Dubbel ståldörr	Varistar CP
21630-446	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Dubbel ståldörr	Varistar CP
21630-447	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Dubbel ståldörr	Varistar CP

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

24U - 33U IP20 doors have 2 hinges, 38U - 52U IP20 doors have 3 hinges to ensure robust IP20 closing structures for taller cabinets

Please order lever handle 24630003 and the DIN lock separately if you want to replace the 1333 DIN lock lever handle

Please purchase the grounding kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE