

Varistar CP Flat Top Cover Closed

Data Solutions

Flat top cover for Varistar CP cabinets without cable entry zones.



DESIGN

Flat top cover closed

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåp/övre rackkåpa
Färgkod: RAL 7021
Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Kapslingsklass	Antal i förpackningen	Färg	Yta
21630-128	600mm	1000mm	IP20	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-129	600mm	1100mm	IP20	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-130	600mm	1200mm	IP20	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-131	800mm	1000mm	IP20	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-132	800mm	1100mm	IP20	1	Svartgrå	Pulverlackerad

Katalognummer	Bredd	Djup	Kapslingsklass	Antal i förpackningen	Färg	Yta
21630-133	800mm	1200mm	IP20	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-186	600mm	600mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-187	600mm	800mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-188	600mm	900mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-189	600mm	1000mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-190	600mm	1100mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-191	600mm	1200mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-192	800mm	600mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-193	800mm	800mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-194	800mm	900mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-195	800mm	1000mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-196	800mm	1100mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-197	800mm	1200mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-254	600mm	600mm	IP20	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-255	600mm	800mm	IP20	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-256	600mm	900mm	IP20	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-257	800mm	600mm	IP20	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-258	800mm	800mm	IP20	1	Svartgrå	Pulverlackerad

Katalognummer	Bredd	Djup	Kapslingsklass	Antal i förpackningen	Färg	Yta
21630-259	800mm	900mm	IP20	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-260	600mm	300mm	IP20	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-315	600mm	300mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-557	600mm	300mm	IP55	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-558	600mm	600mm	IP55	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-559	600mm	800mm	IP55	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-560	600mm	900mm	IP55	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-561	600mm	1000mm	IP55	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-562	600mm	1100mm	IP55	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-563	600mm	1200mm	IP55	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-564	800mm	600mm	IP55	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-565	800mm	800mm	IP55	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-566	800mm	900mm	IP55	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-567	800mm	1000mm	IP55	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-568	800mm	1100mm	IP55	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-569	800mm	1200mm	IP55	1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-570	600mm	300mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-571	600mm	600mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad

Katalognummer	Bredd	Djup	Kapslingsklass	Antal i förpackningen	Färg	Yta
21630-572	600mm	800mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-573	600mm	900mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-574	600mm	1000mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-575	600mm	1100mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-576	600mm	1200mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-577	800mm	600mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-578	800mm	800mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-579	800mm	900mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-580	800mm	1000mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-581	800mm	1100mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad
21630-582	800mm	1200mm		1	Svartgrå	Pulverlackerad

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Fungerar med
21630-128	Stängd	Varistar CP
21630-129	Stängd	Varistar CP
21630-130	Stängd	Varistar CP
21630-131	Stängd	Varistar CP
21630-132	Stängd	Varistar CP
21630-133	Stängd	Varistar CP

Katalognummer	Typ	Fungerar med
21630-186	Stängd	Varistar CP
21630-187	Stängd	Varistar CP
21630-188	Stängd	Varistar CP
21630-189	Stängd	Varistar CP
21630-190	Stängd	Varistar CP
21630-191	Stängd	Varistar CP
21630-192	Stängd	Varistar CP
21630-193	Stängd	Varistar CP
21630-194	Stängd	Varistar CP
21630-195	Stängd	Varistar CP
21630-196	Stängd	Varistar CP
21630-197	Stängd	Varistar CP
21630-254	Stängd	Varistar CP
21630-255	Stängd	Varistar CP
21630-256	Stängd	Varistar CP
21630-257	Stängd	Varistar CP
21630-258	Stängd	Varistar CP
21630-259	Stängd	Varistar CP

Katalognummer	Typ	Fungerar med
21630-260	Stängd	Varistar CP
21630-315	Stängd	Varistar CP
21630-557	Stängd	Varistar CP
21630-558	Stängd	Varistar CP
21630-559	Stängd	Varistar CP
21630-560	Stängd	Varistar CP
21630-561	Stängd	Varistar CP
21630-562	Stängd	Varistar CP
21630-563	Stängd	Varistar CP
21630-564	Stängd	Varistar CP
21630-565	Stängd	Varistar CP
21630-566	Stängd	Varistar CP
21630-567	Stängd	Varistar CP
21630-568	Stängd	Varistar CP
21630-569	Stängd	Varistar CP
21630-570	Stängd	Varistar CP
21630-571	Perforerad	Varistar CP
21630-572	Stängd	Varistar CP

Katalognummer	Typ	Fungerar med
21630-573	Stängd	Varistar CP
21630-574	Stängd	Varistar CP
21630-575	Stängd	Varistar CP
21630-576	Stängd	Varistar CP
21630-577	Stängd	Varistar CP
21630-578	Stängd	Varistar CP
21630-579	Stängd	Varistar CP
21630-580	Stängd	Varistar CP
21630-581	Stängd	Varistar CP
21630-582	Perforerad	Varistar CP

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please purchase the grounding kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE