

Varistar CP sidopanel, delad, med snabbfäste och lås

Data Solutions



Sidopaneler (2 st) med snabbfäste utan jordningssats för Varistar CP-skåp.

DESIGN

Stål, 1 mm

2 delad sidopanel utan jordningssats

Säkerhetslås ingår

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåp-/rackpanel

Skyddsklass: IP20

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
21630-061	42U	2000mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-062	42U	2000mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-063	42U	2000mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-067	47U	2200mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
21630-068	47U	2200mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-069	47U	2200mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-073	52U	2450mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-074	52U	2450mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-075	52U	2450mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Slutför	Material	Typ
21630-061	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-062	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-063	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-067	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-068	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-069	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-073	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-074	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-075	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE