

Varistar CP Side Panel, Divided, Screw-Fixed

Data Solutions



Screw assembly two side panels to close the hight of Varistar CP cabinet.

DESIGN

Steel, 1 mm

2 splitted Side panel without grounding kit

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåp/rackpanel

Kapslingsklass: IP20

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
21630-052	42U	2000mm	1000mm	2	Svartgrå	RAL 7021
21630-053	42U	2000mm	1100mm	2	Svartgrå	RAL 7021
21630-054	42U	2000mm	1200mm	2	Svartgrå	RAL 7021
21630-055	47U	2200mm	1000mm	2	Svartgrå	RAL 7021
21630-056	47U	2200mm	1100mm	2	Svartgrå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
21630-057	47U	2200mm	1200mm	2	Svartgrå	RAL 7021
21630-058	52U	2450mm	1000mm	2	Svartgrå	RAL 7021
21630-059	52U	2450mm	1100mm	2	Svartgrå	RAL 7021
21630-060	52U	2450mm	1200mm	2	Svartgrå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Yta	Material	Typ
21630-052	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad
21630-053	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad
21630-054	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad
21630-055	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad
21630-056	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad
21630-057	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad
21630-058	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad
21630-059	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad
21630-060	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please purchase the grounding kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE