

Varistar CP sidopanel med snabbkoppling och lås

Data Solutions

Varistar sidopaneler med Quick-Release-fäste utan jordningssats.



DESIGN

Stål, 1 mm

Sidopanel utan jordningssats

Säkerhetslås ingår

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåp-/rackpanel

Skyddsklass: IP20

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
21630-064	42U	2000mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-065	42U	2000mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-066	42U	2000mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-070	47U	2200mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
21630-071	47U	2200mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-072	47U	2200mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-285	24U	1200mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-286	24U	1200mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-287	24U	1200mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-288	24U	1200mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-289	29U	1400mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-290	29U	1400mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-291	29U	1400mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-292	29U	1400mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-293	33U	1600mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-294	33U	1600mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-295	33U	1600mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-296	33U	1600mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-297	38U	1800mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-298	38U	1800mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-299	38U	1800mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-300	38U	1800mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
21630-302	42U	2000mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-303	42U	2000mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-304	42U	2000mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-306	47U	2200mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-307	47U	2200mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-308	47U	2200mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Slutför	Material	Typ
21630-064	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-065	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-066	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-070	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-071	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-072	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-285	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-286	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-287	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-288	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-289	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling

Katalognummer	Slutför	Material	Typ
21630-290	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-291	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-292	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-293	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-294	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-295	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-296	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-297	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-298	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-299	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-300	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-302	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-303	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-304	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-306	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-307	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling
21630-308	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE