

# Varistar CP Ståldörr, perforerad med 1-punktslås

## Data Solutions



Varistar CP Perforerad ståldörr, IP 20 med enpunktslås.

### DESIGN

Perforerad ståldörr med enpunktslås för kapslingsklass IP 20

Öppningsvinkel 180 grader

Nyckellåsets lock

### SPECIFIKATIONER

**Produkttyp:** Skåpdörr

**Skyddsklass:** IP20

**Material:** Stål

Table 1/2

| Katalognummer | Rackhöjd | Höjd   | Bredd | Låstyp      | Förpackningskvantitet | Färg      |
|---------------|----------|--------|-------|-------------|-----------------------|-----------|
| 21630-006     | 42U      | 2000mm | 600mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-007     | 47U      | 2200mm | 600mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-008     | 52U      | 2450mm | 600mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |

| Katalognummer | Rackhöjd | Höjd   | Bredd | Låstyp      | Förpackningskvantitet | Färg      |
|---------------|----------|--------|-------|-------------|-----------------------|-----------|
| 21630-013     | 42U      | 2000mm | 800mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-014     | 47U      | 2200mm | 800mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-015     | 52U      | 2450mm | 800mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-408     | 24U      | 1200mm | 600mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-409     | 24U      | 1200mm | 800mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-410     | 29U      | 1400mm | 600mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-411     | 29U      | 1400mm | 800mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-412     | 33U      | 1600mm | 600mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-413     | 33U      | 1600mm | 800mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-414     | 38U      | 1800mm | 600mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-415     | 38U      | 1800mm | 800mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-507     | 24U      | 1200mm | 600mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-508     | 24U      | 1200mm | 800mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-509     | 29U      | 1400mm | 600mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-510     | 29U      | 1400mm | 800mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-511     | 33U      | 1600mm | 600mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-512     | 33U      | 1600mm | 800mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-513     | 38U      | 1800mm | 600mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |

| Katalognummer | Rackhöjd | Höjd   | Bredd | Låstyp      | Förpackningskvantitet | Färg      |
|---------------|----------|--------|-------|-------------|-----------------------|-----------|
| 21630-514     | 38U      | 1800mm | 800mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-515     | 42U      | 2000mm | 600mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-516     | 42U      | 2000mm | 800mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-517     | 47U      | 2200mm | 600mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |
| 21630-518     | 47U      | 2200mm | 800mm | Enpunktslås | 1                     | Svart grå |

Table 2/2

| Katalognummer | Färgkod  | Överensstämmer med.      | Typ                  | Fungerar med. |
|---------------|----------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 21630-006     | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-007     | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-008     | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-013     | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-014     | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-015     | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-408     | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-409     | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-410     | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-411     | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-412     | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-413     | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |

| Katalognummer | Färgkod  | Överensstämmer med.      | Typ                  | Fungerar med. |
|---------------|----------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 21630-414     | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-415     | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-507     | RAL 7021 | IEC 61587-1              | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-508     | RAL 7021 | IEC 61587-1              | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-509     | RAL 7021 | IEC 61587-1              | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-510     | RAL 7021 | IEC 61587-1              | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-511     | RAL 7021 | IEC 61587-1              | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-512     | RAL 7021 | IEC 61587-1              | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-513     | RAL 7021 | IEC 61587-1              | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-514     | RAL 7021 | IEC 61587-1              | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-515     | RAL 7021 | IEC 61587-1              | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-516     | RAL 7021 | IEC 61587-1              | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-517     | RAL 7021 | IEC 61587-1              | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |
| 21630-518     | RAL 7021 | IEC 61587-1              | Ståldörr, perforerad | Varistar CP   |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

24U - 33U IP20-dörrar har 2 gångjärn, 38U - 52U IP20-dörrar har 3 gångjärn för att säkerställa robusta IP20-stängningskonstruktioner för högre skåp

Beställ spakhandtag 24630003 och din-låset separat om du vill byta ut 1333 din-låshandtaget

Köp jordningssatsen separat.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**