

Varistar CP Ståldörr, perforerad med 3-punktslås

Data Solutions



Varistar CP perforerad ståldörr, IP 20 med trepunktslås.

DESIGN

Perforerad ståldörr med trepunktslås för kapslingsklass IP 20

Spakhandtag med nyckelinsats (2 nycklar)

Öppningsvinkel 180 grader

Kan eftermonteras med spakhandtag 24630003 och din-profilhalvcylinder med nycklar eller tryckknapp

SPECIFIKATIONER

Låstyp: 3-punktslåsning

Produkttyp: Skåpdörr

Skyddsklass: IP20

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
21630-098	42U	2000mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-099	47U	2200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
21630-100	52U	2450mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-101	42U	2000mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-102	47U	2200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-103	52U	2450mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-424	24U	1200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-425	24U	1200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-426	29U	1400mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-427	29U	1400mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-428	33U	1600mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-429	33U	1600mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-430	38U	1800mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-431	38U	1800mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Överensstämmer med.	Slutför	Typ	Fungerar med.
21630-098	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr, perforerad	Varistar CP
21630-099	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr, perforerad	Varistar CP
21630-100	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr, perforerad	Varistar CP
21630-101	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr, perforerad	Varistar CP
21630-102	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr, perforerad	Varistar CP

Katalognummer	Överensstämmer med.	Slutför	Typ	Fungerar med.
21630-103	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr, perforerad	Varistar CP
21630-424	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr, perforerad	Varistar CP
21630-425	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr, perforerad	Varistar CP
21630-426	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr, perforerad	Varistar CP
21630-427	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr, perforerad	Varistar CP
21630-428	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr, perforerad	Varistar CP
21630-429	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr, perforerad	Varistar CP
21630-430	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr, perforerad	Varistar CP
21630-431	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr, perforerad	Varistar CP

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

24U - 33U IP20-dörrar har 2 gångjärn, 38U - 52U IP20-dörrar har 3 gångjärn för att säkerställa robusta IP20-stängningskonstruktioner för högre skåp

Beställ spakhandtag 24630003 och din-låset separat om du vill byta ut 1333 din-låshandtaget

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE