

Varistar CP Ståldörr, slät med 1-punktslås

Data Solutions



Varistar CP Ståldörr, IP 20 med enpunktslås.

DESIGN

Ståldörr med enpunktslås för kapslingsklass IP 20

Öppningsvinkel 180 grader

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåpdörr

Skyddsklass: IP20

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Låstyp	Förpackningskvantitet	Färg
21630-002	42U	2000mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-003	47U	2200mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-004	52U	2450mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-009	42U	2000mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Låstyp	Förpackningskvantitet	Färg
21630-010	47U	2200mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-011	52U	2450mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-400	24U	1200mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-401	24U	1200mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-402	29U	1400mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-403	29U	1400mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-404	33U	1600mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-405	33U	1600mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-406	38U	1800mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-407	38U	1800mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-493	24U	1200mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-494	24U	1200mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-495	29U	1400mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-496	29U	1400mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-497	33U	1600mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-498	33U	1600mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-499	38U	1800mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-500	38U	1800mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Låstyp	Förpackningskvantitet	Färg
21630-501	42U	2000mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-502	42U	2000mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-503	47U	2200mm	600mm	Enpunktslås	1	Svart grå
21630-504	47U	2200mm	800mm	Enpunktslås	1	Svart grå

Table 2/2

Katalognummer	Färgkod	Överensstämmer med.	Slutför	Typ	Fungerar med.
21630-002	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-003	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-004	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-009	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-010	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-011	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-400	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-401	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-402	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-403	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-404	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-405	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP

Katalognummer	Färgkod	Överensstämmer med.	Slutför	Typ	Fungerar med.
21630-406	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-407	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-493	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-494	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-495	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-496	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-497	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-498	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-499	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-500	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-501	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-502	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-503	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-504	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

24U - 33U IP20-dörrar har 2 gångjärn, 38U - 52U IP20-dörrar har 3 gångjärn för att säkerställa robusta IP20-stängningskonstruktioner för högre skåp

Beställ spakhandtag 24630003 och din-låset separat om du vill byta ut 1333 din-låshandtaget

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE