We connect and protect

Varistar CP Ståldörr, slät med 3-punktslås, IP20

Data Solutions

Perforerad dubbeldörr i stål Varistar CP med 3-punktslås för applikationer med IP 20-skydd.

DESIGN

Ståldörr med trepunktslås för kapslingsklass IP 20

Spakhandtag med nyckelinsats (2 nycklar)

Öppningsvinkel 180 grader

Kan eftermonteras med spakhandtag 24630003 och din-profilhalvcylinder med nycklar eller tryckknapp

SPECIFIKATIONER

Låstyp: 3-punktslåsning
Produkttyp: Skåpdörr
Skyddsklass: IP20
Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Förpackningsk vantitet	Färg	Färgkod
21630-104	42U	2000mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-105	47U	2200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-106	52U	2450mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Förpackningsk vantitet	Färg	Färgkod
21630-107	42U	2000mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-108	47U	2200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-109	52U	2450mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-432	24U	1200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-433	24U	1200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-434	29U	1400mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-435	29U	1400mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-436	33U	1600mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-437	33U	1600mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-438	38U	1800mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-439	38U	1800mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Överensstämmer med.	Slutför	Typ	Fungerar med.
21630-104	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-105	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-106	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-107	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-108	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-109	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP

Katalognummer	Överensstämmer med.	Slutför	Typ	Fungerar med.
21630-432	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-433	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-434	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-435	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-436	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-437	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-438	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-439	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

24U - 33U IP20-dörrar har 2 gångjärn, 38U - 52U IP20-dörrar har 3 gångjärn för att säkerställa robusta IP20-stängningskonstruktioner för högre skåp

Beställ spakhandtag 24630003 och din-låset separat om du vill byta ut 1333 din-låshandtaget

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.