

Varistar CP Ståldörr, slät med 3-punktslås, IP55

Data Solutions



Ståldörr med monteringsram på insidan, 3 punktslås och med spakhandtag med inbyggd tryckknapp.

DESIGN

Ståldörr med trepunktslås för kapslingsklass IP 55

Spakhandtag med inbyggd tryckknapp

Öppningsvinkel 180 grader

SPECIFIKATIONER

Låstyp: 3-punktslåsning

Produkttyp: Skåpdörr

Skyddsklass: IP55

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
21630-171	47U	2200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-210	24U	1200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-211	29U	1400mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-212	33U	1600mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
21630-213	38U	1800mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-214	42U	2000mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-215	47U	2200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-216	24U	1200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-217	29U	1400mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-218	33U	1600mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-219	38U	1800mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-220	42U	2000mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2				
Katalognummer	Överensstämmer med.	Slutför	Typ	Fungerar med.
21630-171	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-210	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-211	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-212	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-213	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-214	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-215	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-216	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-217	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP

Katalognummer	Överensstämmer med.	Slutför	Typ	Fungerar med.
21630-218	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-219	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP
21630-220	IEC 61587-1	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ din profilhalvcylinder för spakhandtag separat.

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE