

1-håls bleck, GL-form



DESIGN

Ger en effektiv bultningsyta för jordnings- och krafttillämpningar

Elektrolytisk koppar

För användning endast med nVent ERICO Cadweld typ GL anslutningar

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Typ	Höjd (H)	Längd (L)
B121CE	183650	Koppar	Förtentat	NEMA®	11.18 mm	36.58mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	A	Hålstorlek (HS)	Vinkel (a)
B121CE	183650	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm	14.29 mm	90 °


Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Motsvarande ledarstorlek
B121CE	183650	80.63mm ²

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

kontakta oss för dimensioner som inte uppges.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE