

1-håls offset bleck



DESIGN

Ger en effektiv bultningsyta för jordnings- och krafttillämpningar

Elektrolytisk koppar

För användning endast med nVent ERICO Cadweld typ LA anslutningar

SPECIFIKATIONER

Material: Koppar

Yta: Förtentat

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Höjd (H)	Längd (L)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	A
B101CEOL	NEMA®	15.88 mm	63.5mm	25.4 mm	3.18 mm	12.7 mm
B305TC	Icke-NEMA®	20 mm	91.4mm	30 mm	5 mm	15 mm


Table 2/2

Katalognummer	B	C	Hålstorlek (HS)	Vinkel (a)	Motsvarande ledarstorlek
B101CEOL	25.4 mm	22.23 mm	11.11 mm	45 °	80.63mm ²
B305TC	33.78 mm	39.88 mm	17 mm	45 °	152.23mm ²

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

kontakta oss för dimensioner som inte uppges.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE