

Luftterminal, metrisk gänga



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Termineringspunkter för blixtnedslag för användning med baser för uppfångare

Inkluderar mutter för säkring till bas för uppfångare

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Gängstorlek (TS)	Diameter (Ø)	Höjd (H)
LPAAR0515	710020		Aluminium	M16	15.88 mm	0.5 m
LPCAR1010	711100	0682736	Koppar	M10	11.11 mm	1 m
LPCAR0510	711080		Koppar	M10	11.11 mm	0.5 m
LPCAR0515	711090		Koppar	M16	15 mm	0.5 m

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Gångstorlek (TS)	Diameter (Ø)	Höjd (H)
LPAAR1015	711070	0682735	Aluminium	M16	15.88 mm	1 m
LPCAR1515			Koppar	M16	15 mm	1.5 m
LPCAR1015	711110	0682737	Koppar	M16	15 mm	1 m
LPCAR0615			Koppar	M16	15 mm	0.6 m
LPCAR2015	711010	0682733	Koppar	M16	15 mm	2 m

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Enhetens vikt	Överensstämmer med.	Certifieringar
LPAAR0515	710020		0.27 kg		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR1010	711100	0682736	1.1 kg	IEC® EN 62561-2	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0510	711080		0.48 kg	IEC® EN 62561-2	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0515	711090		0.73 kg	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPAAR1015	711070	0682735	0.53 kg		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR1515			2.32 kg	IEC® 62561-1, EN IEC 62561-2:2018	
LPCAR1015	711110	0682737	1.52 kg	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0615			0.89 kg	IEC® 62561-1, EN IEC 62561-2:2018	

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Enhetens vikt	Överensstämmer med.	Certifieringar
LPCAR2015	711010	0682733	3.1 kg	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Multiple Point Terminal, Metric Thread (CMP163) can be used on the top of tapered Air Terminals (M16 Thread Size parts, that are made of copper).

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE