


# Stödplatta för luftterminal, metrisk gänga



## DESIGN

Ger en monteringspunkt för uppfångare där nedledaren utgörs av strukturellt stål eller när ledaren är fäst direkt på uppfångaren

## SPECIFIKATIONER


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Material                          | Gängstorlek (TS) | Djup (D) | Bredd (W) |
|---------------|---------------|----------|-----------------------------------|------------------|----------|-----------|
| ASP100TS      | 102400        | 0682614  | Rostfritt stål<br>304 (en 1,4301) | M10              | 90mm     | 90 mm     |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Tjocklek (T) | Hålstorlek (HS) | A.    | Enhetens vikt |
|---------------|---------------|----------|--------------|-----------------|-------|---------------|
| ASP100TS      | 102400        | 0682614  | 3 mm         | 7 mm            | 70 mm | 0.43 kg       |

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**