


Svetsanslutning



DESIGN

19-tråders koncentrisk kabel plansvetsad mot stålstång för förbindning till stålbyggnadskonstruktion och armeringsjärn

Ekonomiskt alternativ för exotermisk svetsning när endast ett fåtal anslutningar behöver utföras och ett bågsvetsaggregat finns på plats

Stången är dimensionerad för att överensstämma med kabelns strömledningsförmåga för felande kretsar

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Material	Ledarstorlek	Kabellängd	Stångstorlek	Stånglängd
EWB2Q344	Copper, Stål	4/0, flertrådig	1.2m	19.1mm	203mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE