


BI-metallisk bandanslutning



DESIGN

Ger en anslutningspunkt mellan koppar och aluminium bandledningar i raka dragningar

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Bandstorlek	Djup (D)	Höjd (H)	Bredd (W)
BIM700	711480	Aluminum, Koppar	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	30mm	15 mm	80 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetens vikt	Överensstämmer med.
BIM700	711480	0.19 kg	IEC® EN 62561-1

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE