

Kabel T-kontakt



CERTIFIERINGAR



DESIGN

För positiv bultspänningskabelbygling

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Ledarstorlek, UL	Material	Djup (D)	Höjd (H)	Bredd (W)	Enhetens vikt
LPC510	Klass 1 - klass 2 (4/0 max.)	Koppar	43.18mm	18.29 mm	63.5 mm	0.24 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE