

Kabel till nät av Rail Complete Welder, ström



DESIGN

Komplett livsvetsningsenhet utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

Formrengörare och flinttändare ingår

SPECIFIKATIONER

Typ av förbindningsterminal: V

Table 1/1

Katalognummer	Material	Typ av järnväg	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp	Orientering
PBWW301RH	Graphite, Steel, Termoplast	UIC60	50 mm ² koncentrisk	8.89mm	T20	Höger hand.
PBWT202JLH	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Vänster hand.
PBWT202JRH	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Höger hand.
PBWT20X5LH	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Vänster hand.
PBWT20X5RH	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Höger hand.
PBWT202WLH	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Vänster hand.

Katalognummer	Material	Typ av järnväg	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp	Orientering
PBWT202WRH	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Höger hand.
PBWT203SLH	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Vänster hand.
PBWT203SRH	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Höger hand.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE