

Kabel till nät av endast skena, form, ström



DESIGN

Utbytesform utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

Anslutningar för kraft eller jordningsledning till nolla

SPECIFIKATIONER

Material: Grafit

Typ av förbindningsterminal: V

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Typ av järnväg	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp	Orientering
PBWW2LH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	35 mm ² koncentrisk	7.75mm	T20	Vänster hand.
PBWW2RH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	35 mm ² koncentrisk	7.75mm	T20	Höger hand.
PBWW3RH	227045	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	50 mm ² Ropelay	9.27mm	T20	Höger hand.
PBW2CLH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	1/0 koncentrisk	9.5mm	T20	Vänster hand.
PBW2CRH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	1/0 koncentrisk	9.5mm	T20	Höger hand.
PBW2GLH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	2/0 koncentrisk	10.62mm	T20	Vänster hand.

Katalognummer	Artikelnummer	Typ av järnväg	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp	Orientering
PBW2GRH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	2/0 koncentriska	10.62mm	T20	Höger hand.
PBW2JLH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Vänster hand.
PBW2JRH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Höger hand.
PBW2QLH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	4/0 koncentriska	13.41mm	T20	Vänster hand.
PBW2QRH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	4/0 koncentriska	13.41mm	T20	Höger hand.
PBWS6LH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	3/0 komposit	14.53mm	T20	Vänster hand.
PBWS6RH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	3/0 komposit	14.53mm	T20	Höger hand.
PBW2SLH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	4/0 Ropelay	15.49mm	T20	Vänster hand.
PBW2SRH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	4/0 Ropelay	15.49mm	T20	Höger hand.
PBWX5LH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Vänster hand.
PBWX5RH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Höger hand.
PBWX7LH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20	Vänster hand.
PBWX7RH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20	Höger hand.
PBW2W010LH		R13, RI52	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Vänster hand.
PBW2W010RH		R13, RI52	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Höger hand.
PBW2WLH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Vänster hand.
PBW2WLK1LH		LK1-balk	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Vänster hand.
PBW2WLK1RH		LK1-balk	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Höger hand.

Katalognummer	Artikelnummer	Typ av järnväg	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp	Orientering
PBW2WRH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Höger hand.
PBWX8LH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	185 mm ² Ropelay	20.19mm	T20	Vänster hand.
PBWX8RH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	185 mm ² Ropelay	20.19mm	T20	Höger hand.
PBW3FRH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	350 kcmil Ropelay	22.35mm	T20	Höger hand.
PBWX902LH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20	Vänster hand.
PBWX902RH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20	Höger hand.
PBW3S002LH		RI60	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Vänster hand.
PBW3S002RH		RI60	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Höger hand.
PBW3SLH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Vänster hand.
PBW3SLK1LH		LK1-balk	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Vänster hand.
PBW3SLK1RH		LK1-balk	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Höger hand.
PBW3SRH		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Höger hand.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte