

Kabel till järnvägsräls endast form, signal



DESIGN

Utbytesform utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

SPECIFIKATIONER

Rälstyp: 85 lb till 141 lb, T-skensektioner

Material: Grafit

Table 1/1

Katalognummer	Typ av bindningsterminal	Ledarstorlek	Ledare, ytterdiameter, nominell	Svetsarstil	Riktning
SBB200CLH	1-tums flik	3/16-tums bindande tråd	4.76mm	TB5, T21	Vänster sida
SBB200CRH	1-tums flik	3/16-tums bindande tråd	4.76mm	TB5, T21	Höger sida
SBW3150BLH	1-tums flik	3/16-tums bindande tråd	4.76mm	TB5	Vänster sida
SBW3150BRH	1-tums flik	3/16-tums bindande tråd	4.76mm	TB5	Höger sida
SBB200YLH	1-tums flik	16 mm ² , koncentrisk	5.18mm	T21, TB5	Vänster sida
SBB200YRH	1-tums flik	16 mm ² , koncentrisk	5.18mm	T21, TB5	Höger sida

Katalognummer	Typ av bindningsterminal	Ledarstorlek	Ledare, ytterdiameter, nominell	Svetsarstil	Riktning
SBB200XRH	1-tums flik	25 mm ² , flertrådig	6.6mm	TB5, T21	Höger sida
SBB200PLH	1-tums flik	35 mm ² , flertrådig	7.75mm	TB5, T21	Vänster sida
SBB200PRH	1-tums flik	35 mm ² , flertrådig	7.75mm	TB5, T21	Höger sida
SBWW6LH	Gjord på fältet	50 mm ² , fast	8mm	T21	Vänster sida
SBWW6RH	Gjord på fältet	50 mm ² , fast	8mm	T21	Höger sida

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE