


Kabel till bana för skenans formpar, ström



DESIGN

Utbytesformpar utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

Säljs i par

SPECIFIKATIONER

Material: Grafit

Typ av förbindningsterminal: V

Table 1/1

Katalognummer	Typ av järnväg	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp
PBWX201	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	35 mm ² Ropelay	7.75mm	T20
PBWX301	UIC60	50 mm ² koncentrisk	8.89mm	T20
PBWX3	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T20
PBW2C	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	1/0 koncentrisk	9.47mm	T20
PBW2G	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	2/0 koncentrisk	10.62mm	T20
PBW2E	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	1/0 Ropelay	10.87mm	T20

Katalognummer	Typ av järnväg	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp
PBW2J	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	2/0 Ropelay	12.19mm	T20
PBWX5	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	95 mm ² Ropelay	12.83mm	T20
PBW2Q	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	4/0 koncentrisk	13.41mm	T20
PBW9F	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	19/#9 Copperweld	14.53mm	T20
PBW2S	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	4/0 Ropelay	15.49mm	T20
PBXLWX5	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20
PBWX7	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	150 mm ² Ropelay	16mm	T20
PBWS7	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	4/0 komposit	16.66mm	T20
PBW3D	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	350 kcmil koncentrisk	17.3mm	T20
PBWX8	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	185 mm ² Ropelay	17.8mm	T20
PBW2W	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW2W135	135 lb Betlehem	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW2W20AS	20 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW2W40AS	40 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW3B	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	300 kcmil Ropelay	20.32mm	T20
PBW3S	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20
PBW3SZU160	ZU160 skena	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE