


Kabel till bana för utbyte av skena, formpar, signal



DESIGN

Utbytesformpar utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

Säljs i par

SPECIFIKATIONER

Material: Grafit

Table 1/1

Katalognummer	Typ av järnväg	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp	Bond clips ingår
SBB200R	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	10 mm ² flertrådig	4.12mm	TB5, T21	Nej
SBB200A	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	3/4 TUM XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Ja
SBB200B	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Flik på 3/4 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Ja
SBB200C	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Ja
SBB200C12AS	12 lb ASCE	Fliken 1 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nej

Katalognummer	Typ av järnväg	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp	Bond clipsingår
SBB200D	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Flik på 1 1/2 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nej
SBB200G	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nej
SBB200U	RI60	Fliken 1 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Nej
SBB200Y	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	16 mm ² koncentrisk	5.18mm	T21, TB5	Nej
SBB200L	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	22 mm ² Ropelay	6.1mm	T21, TB5	Nej
SBB200X	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	25 mm ² flertrådig	6.6mm	TB5, T21	Nej
SBB200P	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	35 mm ² koncentrisk	7.75mm	T21, TB5	Krävs inte
SBB200E	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB5, T21	Ja

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE