We connect and protect

Kabel till bana för utbyte av skena, formpar, signal



DESIGN

Utbytesformpar utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

Säljs i par

SPECIFIKATIONER

Material: Grafit

Table 1/1

Katalognummer	Typ av järnväg	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp	Bond clips ingår
SBB200R	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	10 mm² flertrådig	4.12mm	TB5, T21	Nej
SBB200A	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	3/4 TUM XS	3/16” Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Ja
SBB200B	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Flik på 3/4 tum	3/16” Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Ja
SBB200C	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	3/16” Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Ja
SBB200C12AS	12 lb ASCE	Fliken 1 tum	3/16” Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nej

Katalognummer	Typ av järnväg	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp	Bond clipsingår
SBB200D	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Flik på 1 1/2 tum	3/16” Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nej
SBB200G	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	3/16” Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nej
SBB200U	RI60	Fliken 1 tum	3/16” Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Nej
SBB200Y	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	16 mm² koncentrisk	5.18mm	T21, TB5	Nej
SBB200L	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	22 mm² Ropelay	6.1mm	T21, TB5	Nej
SBB200X	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	25 mm² flertrådig	6.6mm	TB5, T21	Nej
SBB200P	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	35 mm² koncentrisk	7.75mm	T21, TB5	Krävs inte
SBB200E	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	5/16” Bondstrand	7.94mm	TB5, T21	Ja

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.