

Kabel till nät av skena T20 komplett svetspar, ström



DESIGN

Komplett livsvetsningsenhet utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

Varje artikelnummer inkluderar svetsar för både höger och vänster sida

Formrengörare och flinttändare ingår

SPECIFIKATIONER

Typ av förbindningsterminal: V

Table 1/1

Katalognummer	Material	Typ av järnväg	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp
PBWT20Y301	Graphite, Steel, Termoplast	UIC	50 mm ² koncentrisk	8.9mm	T20
PBWT20X3	Graphite, Steel, Termoplast	UIC	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T20
PBWT202C	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	1/0 koncentrisk	9.47mm	T20
PBWT202G	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	2/0 koncentrisk	10.62mm	T20
PBWT202E	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	1/0 Ropelay	10.87mm	T20

Katalognummer	Material	Typ av järnväg	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp
PBWT20X401	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T- Rail sektioner	70 mm ² Ropelay	10.92mm	T20
PBWT202J	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T- Rail sektioner	2/0 Ropelay	12.19mm	T20
PBWT202Q	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T- Rail sektioner	4/0 koncentrisk	13.41mm	T20
PBWT20S6	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T- Rail sektioner	14,5 mm diameter	14.5mm	T20
PBWT202S	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T- Rail sektioner	4/0 Ropelay	15.49mm	T20
PBWT20X5	Graphite, Steel, Termoplast	UIC	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20
PBXLWT20X5	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T- Rail sektioner	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20
PBWT20X7	Graphite, Steel, Termoplast	UIC	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20
PBWT203D	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T- Rail sektioner	350 kcmil koncentrisk	17.3mm	T20
PBWT20X8	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T- Rail sektioner	185 mm ² Ropelay	17.8mm	T20
PBWT202W	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T- Rail sektioner	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT202W135	Graphite, Steel, Termoplast	135 lb Bethlehem	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT202W20AS	Graphite, Steel, Termoplast	20 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT20W40AS	Graphite, Steel, Termoplast	40 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.1mm	T20
PBWT203B	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T- Rail sektioner	300 kcmil Ropelay	20.32mm	T20
PBWT203F	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T- Rail sektioner	350 kcmil Ropelay	22.35mm	T20
PBWT20X901	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T- Rail sektioner	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20
PBWT203S	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T- Rail sektioner	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE