

Kabel till nät av skena T21 komplett svetspar, signal



DESIGN

Komplett nätsvetsenhet designad för installation av spårkretsar och bygelband till neutralaxeln hos 85 till 140 lb skena

Formrengörare och flinttändare ingår

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Typ av järnväg	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell
SBTBT21R		Stål, Graphite	UIC	Fliken 1 tum	10 mm ² koncentrisk	4.11mm
SBTBT21B		Stål, Graphite	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Flik på 3/4 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBTBT21C	165550	Stål, Graphite	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBTBT21D		Stål, Graphite	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Flik på 1 1/2 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBXST21A		Stål, Graphite	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	3/4 TUM XS	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBTBT21Y		Stål, Graphite	UIC	Fliken 1 tum	16 mm ² koncentrisk	5.18mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Typ av järnväg	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell
SBTBT21L		Stål, Graphite	UIC	Fliken 1 tum	22 mm ² Ropelay	6.1mm
SBTBT21X		Stål, Graphite	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	25 mm ² Ropelay	6.6mm
SBTBT21P		Stål, Graphite	UIC	Fliken 1 tum	35 mm ² koncentrisk	7.75mm
SBTBT21E		Stål, Graphite	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	5/16" Bondstrand	7.94mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Svetstyp
SBTBT21R		T21
SBTBT21B		T21
SBTBT21C	165550	T21
SBTBT21D		T21
SBXST21A		T21
SBTBT21Y		T21
SBTBT21L		T21
SBTBT21X		T21
SBTBT21P		T21
SBTBT21E		T21

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE