

Kabel till nät av skena T21 komplett svetsare, signal



DESIGN

Komplett livsvetsenhet för höger eller vänster sida av 85 till 141 lb. skena utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

Formrengörare och flinttändare ingår

SPECIFIKATIONER

Typ av järnväg: 85 lb till 141 lb T-Rail sektioner

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp
SBTBT21YRH		Stål, Graphite	Fliken 1 tum	16 mm ² koncentrisk	5.18mm	T21
SBTBT21YLH		Stål, Graphite	Fliken 1 tum	16 mm ² koncentrisk	5.18mm	T21
SBTBT21XRH		Stål, Graphite	Fliken 1 tum	25 mm ² koncentrisk	6.6mm	T21
SBWT21W6RH	223217	Stål, Graphite	Fältarbete	50 mm ² solid	8mm	T21
SBWT21W6LH		Stål, Graphite	Fältarbete	50 mm ² solid	8mm	T21

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Orientering
SBTBT21YRH		Höger hand.
SBTBT21YLH		Vänster hand.
SBTBT21XRH		Höger hand.
SBWT21W6RH	223217	Höger hand.
SBWT21W6LH		Vänster hand.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE